

**Súprava papierových krycích pásiiek, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**tesakrepp® 4329** je **čierna kreповá** tenká a **pružná papierová krycia páska**, má vysokú odolnosť voči mokrému brúseniu a dobrú **retenciu farby a tmelu**. Okrem toho je vhodná aj na všeobecné **krycie a lakovacie práce** pri teplotách do 70 °C.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Hrúbka	0,13 mm
Šírka	25 mm
Označenie výrobcu	tesakrepp® 4329
Farba	žltkastý
Dĺžka	50 m
Rozťažnosť	10 %

Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Pevnosť v ťahu	0,33 N/mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Podkladový materiál	papier
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	možnosť repulpácie
Zvláštnosť	možnosť popisovania
Počet lepiacich pások	12
odolné voči teplotám do	70 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Pravítko k dispozícii	nie
Lepiaca sila na oceli	0,28 N/mm
Použitie	krycie práce
Druh lepiacej pásy	jednostranná
Druh produktu	Lepiaca páska