

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:
40/15-110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Náhradný diel	P05
Veľkosť doštičiek	15
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	22 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Ø stopky	40 mm
Úžitková dĺžka L _N	90 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k

107,5 Stupeň

Druh produktu

Držiak na vyvrtávacie tyče