

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:
50/15-110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_1 min	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Veľkosť doštičiek	15
Náhradný diel	P05
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	22 mm
Ø stopky	50 mm
Úžitková dĺžka L_N	90 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k

107,5 Stupeň

Druh produktu

Držiak na vyvrtávacie tyče