

**HOLEX****Predĺženie pre závitník, Typ: 4L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 4L
GTIN	4045197336668
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

Predĺženie $\varnothing D_3$	7 mm
pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 374/376	M8
pre $\varnothing$ stopky závit $d_2$	6 mm
pre upínaciu dĺžku $l_1$	26 mm
Predĺženie $L_3$	230 mm
Predĺženie $K_2$	5,5 mm
Predĺženie $L_2$	70 mm

Predĺženie $\varnothing D_4$	12,1 mm
pre štvorhran $K_1$	4,9 mm
pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Druh produktu	Predĺženie