

**HOLEX****Silové upínacie púzdro, BT 40, Ø D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302865 20
GTIN	4045197549075
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**
- **Upínacia sila do 1 000 Nm.**

**Popis:**

Vnútorne axiálne vyhlbenia účinne zabraňujú sklznutiu nástroja.

Vysoká radiálna tuhosť vďaka opakovateľnému upnutiu proti čelnému kontaktu zabraňuje vychýleniu a zabezpečuje vysokú presnosť obrábania a dlhú trvanlivosť náradia.

T-drážky absorbujú olej a mazivo, čím zabezpečujú spoľahlivý prenos krútiaceho momentu. Absolútne jemný chod upínacej matice.

**Použitie:**

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Hákový kľúč č. 628400.

Ťažný čap č. 308760 - 308795.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

**Technický opis**

Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
-----------------------	-------

Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309575 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309575 8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309575 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309575 16
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309575 12
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 52/55	628400 52/55
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý  
upínací Ø d 14

---

309575 14