

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo, Typ: 100/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Trieda položky	33A

**Popis****Prevedenie:**

**Vysoko výkonné** trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

**Použitie:**

Pre ručné a stojanové vrtáčky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

**Norma:****DIN 238****Technický opis**

najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,056 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	80 mm
Typ	100/12
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	91,5 mm
Vonkajší Ø	43 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

