



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 16/16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

Technický opis

najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Typ	16/16
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	86,5 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
Rozsah upínania	3 - 16 mm

Vonkajší Ø	50 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S3
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom