

Garant**Samosvorné vrtacie skľučovadlo, Typ: 130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341250 130
GTIN	4045197152817
Trieda položky	31K

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vrtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:**DIN 238****Technický opis**

Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	103 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
Rozsah upínania	1 - 13 mm
Typ	130
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	90,5 mm
Vonkajší Ø	50 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

