

HOLEX**Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308962 11 |
| GTIN | 4045197645142 |
| Trieda položky | 32Z |

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý Ø.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Menovitý upínací Ø d | 11 mm |
| Upínač | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm |
| Typ | 429 E |
| Vonkajší Ø D | 26 mm |
| Celková dĺžka L | 34 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |

