

HOLEX**Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308962 12
GTIN	4045197645159
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý Ø.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	12 mm
Upínač	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	429 E
Vonkajší Ø D	26 mm
Celková dĺžka L	34 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

