

Garant**Trubička na chladenie HSK, pre HSK: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309880 80
GTIN	4045197273949
Trieda položky	39Z

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny O-krúžok do 120 bar, pohyblivosť uhla $\pm 1^\circ$, leštený, s 2 tesniacimi krúžkami.

Viton® tesnenia odolné proti chladivám.

- Jemne leštený povrch, kalený a brunovaný.
- Dva leštené prechodové polomery.
- Plná pohyblivosť vďaka dvom O-krúžkom.
- Opracované závitové puzdrá s valcovanými, vysoko zhutnenými bokmi závitů.

Popis:

Rúra na chladenie HSK – malý komponent s vysokým účinkom! Pri až niekoľkých tisícoch výmen nástroja denne je dôležité zabezpečiť čisté a hlavne procesne bezpečné rozhranie medzi rúrou na chladenie a tesnením vretena stroja.

Vhodné pre:

Upínače nástrojov HSK.

Technický opis

Závit M	M20×1,5
vhodné pre upínač	HSK 80
Ø D	14 mm
Celková dĺžka L	39,5 mm
maximálny tlak	120 bar

Pohyblivosť uhla	±1 Stupeň
Povrchová úprava	leštená
Druh produktu	Trubička na chladenie

Príslušenstvo

Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 80	309890 80
--	-----------