

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260058 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817129 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 90 - 290 m/min |
| Hlavné použitie | M |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Lamač triesok | VS |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HB7120-1 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |