

**HOLEX****Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309002 6
GTIN	4045197645234
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý Ø.

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	6 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	469 E
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

