

Unášací prstenec, široká, Vnútorný Ø × hrúbka b1: 27X2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309930 27X2
GTIN	4045197307286
Trieda položky	37D

Popis**Prevedenie:**

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší Ø brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.

Technický opis

Hrúbka b ₁	2 mm
Vonkajší Ø	41 mm
Vnútorný Ø	27 mm
Prevedenie	široká
Norma	DIN 2084
Druh produktu	Unášací prstenec