

**Unášací prstenec, široká, Vnútorný Ø × hrúbka b1: 40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309930 40X10
GTIN	4045197307491
Trieda položky	37D

**Popis****Prevedenie:**

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší Ø brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.

**Technický opis**

Hrúbka b <sub>1</sub>	10 mm
Vonkajší Ø	55 mm
Vnútorný Ø	40 mm
Prevedenie	široká
Norma	DIN 2084
Druh produktu	Unášací prstenec