

**Unášací prstenec, široká, Vnútorný Ø × hrúbka b1: 27X4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309930 27X4
GTIN	4045197307309
Trieda položky	37D

**Popis****Prevedenie:**

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší Ø brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.

**Technický opis**

Hrúbka b <sub>1</sub>	4 mm
Vonkajší Ø	41 mm
Vnútorný Ø	27 mm
Prevedenie	široká
Norma	DIN 2084
Druh produktu	Unášací prstenec