

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, BT 50 A = 200, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303054 22
GTIN	4045197821683
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Valcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.
- Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Ø trňa d ₁	22 mm
Upínač	BT 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50