

**Garant****Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, BT 50 A = 300, Ø trňa d1: 27mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303055 27
GTIN	4045197821720
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

- Valcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.
- Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

**Rozsah balenia:**

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Vonkajší Ø D	58 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	21 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	27 mm
Upínač	BT 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

## Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27