

HAINBUCH**Upínacia klieština hladká, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 7,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329910 7,5
GTIN	2050001073365
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	7,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Profil	oblé

Plocha upnutia	hladká
Dĺžka L	47 mm
Upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava