

Garant**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/6**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Trieda položky	31R

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada vratných čelustí **so šošovkovým ozubením.**

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55029.

Technický opis

Vonkajší Ø A	200 mm
Veľkosť kužela	6
maximálne otáčky	3400 min ⁻¹
Hmotnosť	16,7 kg
Štvorhranný kľúč K	11 mm
Výška s čelustami H ₂	107 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Výška bez čelustí H ₁	74,5 mm
Prietok E	55 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 200	314400 200
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 200	314600 200
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315000 200
Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315200 200
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15

Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená pre typ
skľučovadla 200

314000 200