



Upínacia klieština hladká, SK 42, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 10,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329910 10,5
GTIN	2050001073396
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

\varnothing napnutia	10,5 mm
Profil	oblé
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Plocha upnutia	hladká

Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	42 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava