



Upínacia klieština hladká, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 38,5mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329910 38,5   |
| GTIN             | 2050001073679 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|                |         |
|----------------|---------|
| Ø napnutia     | 38,5 mm |
| Profil         | oblé    |
| Tvrdosť        | 60 HR   |
| Plocha upnutia | hladká  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozsah upínania | 3 - 7,5 mm        |
| Dĺžka L         | 42 mm             |
| Prevedenie      | skrátенý výstupok |
| Upínač          | SK 42             |
| Druh produktu   | Upínacia hlava    |