



## Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 15mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329914 15     |
| GTIN             | 2050001071453 |
| Trieda položky   | 33H           |

### Popis

#### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

#### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

#### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

### Technický opis

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Ø napnutia      | 15 mm                     |
| Rozsah upínania | 11 - 42 mm                |
| Plocha upnutia  | priečne a pozdĺžne drážky |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tvrdość       | 60 HR          |
| Profil        | oblé           |
| Dĺžka L       | 47 mm          |
| Upínač        | SK 42          |
| Druh produktu | Upínacia hlava |