



Upínacia klieština hladká, SK 42, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 31,5mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329910 31,5
GTIN	2050001073600
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

$\varnothing$ napnutia	31,5 mm
Plocha upnutia	hladká
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Tvrdosť	60 HR

Profil	oblé
Dĺžka L	42 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava