



Upínacia klieština hladká, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 37,5mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329910 37,5
GTIN	2050001073662
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	37,5 mm
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	hladká

Profil	oblé
Dĺžka L	42 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava