



## Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 42, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 31 mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329914 31
GTIN	2050001071613
Trieda položky	33H

### Popis

#### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

#### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

#### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

### Technický opis

Ø napnutia	31 mm
Rozsah upínania	11 - 42 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky

Profil	oblé
Tvrdość	60 HR
Dĺžka L	47 mm
Upínač	SK 42
Druh produktu	Upínacia hlava