

**HOLEX****Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309411 12
GTIN	4045197666130
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.  
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

**Upozornenie:**

**HOLEX<sup>®</sup> upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	12 mm
Upínač	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vonkajší Ø D	25,7 mm
Celková dĺžka L	34 mm
Druh produktu	Upínacia klieština