



Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 20,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329920 20,5 |
| GTIN | 2050001074218 |
| Trieda položky | 33H |

Popis

Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|------------------------|------------|
| \varnothing napnutia | 20,5 mm |
| Rozsah upínania | 3 - 7,5 mm |
| Tvrdosť | 60 HR |
| Profil | oblé |

| | |
|----------------|-------------------|
| Plocha upnutia | hladká |
| Dĺžka L | 46 mm |
| Prevedenie | skrátенý výstupok |
| Upínač | SK 52 |
| Druh produktu | Upínacia hlava |