



Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 25mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329920 25     |
| GTIN             | 2050001071941 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ø napnutia      | 25 mm      |
| Profil          | oblé       |
| Rozsah upínania | 3 - 7,5 mm |
| Tvrdosť         | 60 HR      |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Plocha upnutia | hladká            |
| Dĺžka L        | 46 mm             |
| Prevedenie     | skrátенý výstupok |
| Upínač         | SK 52             |
| Druh produktu  | Upínacia hlava    |