

**Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 49mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329920 49     |
| GTIN             | 2050001074560 |
| Trieda položky   | 33H           |

**Popis****Prevedenie:**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Technický opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| Ø napnutia     | 49 mm  |
| Profil         | oblé   |
| Tvrdosť        | 60 HR  |
| Plocha upnutia | hladká |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozsah upínania | 3 - 7,5 mm        |
| Dĺžka L         | 46 mm             |
| Prevedenie      | skrátенý výstupok |
| Upínač          | SK 52             |
| Druh produktu   | Upínacia hlava    |