

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 16,  
Menovitý upínací Ø d: 2,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Trieda položky	34F

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie klieštiny na vrtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

**Použitie:**

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Upozornenie:**

Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	2,8 mm
Upínač	ET 16
Norma	Výrobná norma
Typ	4033 E
Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	27 mm

Axiálne predĺženie

7 mm

Druh produktu

Upínacia klieština