



Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 21 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329924 21
GTIN	2050001072252
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	21 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Profil	oblé

Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	46 mm
Upínač	SK 52
Druh produktu	Upínacia hlava