

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 32,  
Menovitý upínací Ø d: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309432 8
GTIN	2050001704108
Trieda položky	34F

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie klieštiny na vrtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

**Použitie:**

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Upozornenie:**

Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	8 mm
Upínač	ET 32
Norma	Výrobná norma
Typ	4538 E
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	43 mm

Axiálne predĺženie	10 mm
Druh produktu	Upínacia klieština