

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Náhradný ručný závitník 6H, Závit M (× stúpanie): M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082805 M16
GTIN	4250361208317
Trieda položky	04D

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s úzkymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé** skrutkové spoje najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Ručný závitník HSS pre priechodzie otvory.

**Použitie:**

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

**Upozornenie:**

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000ff.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC / UNF nie sú k dispozícii na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Závit M	M16
Počet závitových vložiek č. 082800	30
Druh produktu	Závitník

