



Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 18mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329924 18 |
| GTIN | 2050001072221 |
| Trieda položky | 33H |

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|----------------|---------------------------|
| Ø napnutia | 18 mm |
| Profil | oblé |
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |

| | |
|---------------|----------------|
| Tvrdosť | 60 HR |
| Dĺžka L | 46 mm |
| Upínač | SK 52 |
| Druh produktu | Upínacia hlava |