



## Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 28mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329924 28
GTIN	2050001072320
Trieda položky	33H

### Popis

#### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

#### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

#### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

### Technický opis

Ø napnutia	28 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR

Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Dĺžka L	46 mm
Upínač	SK 52
Druh produktu	Upínacia hlava