



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 210



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313700 210
GTIN	4019208193670
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

pre závit DIN 912	M12
Výška H	45 mm
Vzdialenosť otvorov a	24 mm
Šírka drážky D	14 mm
Dĺžka L	95 mm
Šírka B	35 mm

pre typ skľučovadla	210 mm
Vzdialenosť otvorov b	25 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo