



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 210



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313750 210
GTIN	4019208193762
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

Zošikmené pre malé upínacie \emptyset .

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie $1,5 \times 60^\circ$

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Výška H	40 mm
pre závit DIN 912	M12
pre typ skľučovadla	210 mm
Dĺžka L	102 mm
Vzdialenosť otvorov b	25 mm

Šírka B	35 mm
Šírka drážky D	14 mm
Vzdialenosť otvorov a	20 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeluste
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo