



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 160



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313400 160
GTIN	4019208193373
Trieda položky	33R

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

### Technický opis

Výška H	53 mm
Šírka B	36 mm
pre závit DIN 912	M12
pre typ skľučovadla	160 mm
Vzdialenosť otvorov a	12 mm
Šírka drážky D	17 mm

Dĺžka L	67 mm
Vzdialenosť otvorov b	19 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo