



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313400 200
GTIN	4019208193380
Trieda položky	33R

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

### Technický opis

Šírka B	36 mm
pre závit DIN 912	M12
Vzdialenosť otvorov b	19 mm
pre typ skľučovadla	200 mm
Vzdialenosť otvorov a	12 mm
Výška H	53 mm

Dĺžka L	75 mm
Šírka drážky D	17 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo