



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 254



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313750 254
GTIN	4019208193779
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov a	30 mm
pre typ skľučovadla	254 mm
Výška H	40 mm
Dĺžka L	125 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm

Šírka drážky D	16 mm
Šírka B	40 mm
pre závit DIN 912	M12
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeluste
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo