

Garant**Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, HSK-A 63, MK vnútorná: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306930 2
GTIN	4045197290526
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vnútorná a vonkajšia strana sa brúsi na presnú výšku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
- Upravené funkčné plochy HSK.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Technický opis

Morseho kužel' vnútri	2
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm
Stratégia obrábania	HSC

Druh produktu

Upínací adaptér