

**Garant****Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, HSK-A 100, MK vnútorná: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306970 1
GTIN	4045197290557
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Vnútorná a vonkajšia strana sa brúsi na presnú výšku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
- Upravené funkčné plochy HSK.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Morseho kužel' vnútri	1
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 8 µm
Stratégia obrábania	HSC

Druh produktu

Upínací adaptér