

HOLEX**Upínacia matica ER, pre ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309580 16
GTIN	4045197151940
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. **So šesťhrannom SW 25.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Závit	M22×1,5
Celková dĺžka L	18 mm
maximálny ťahovací moment	80 Nm
pre ER	16 mm

Vonkajší Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
--	-----------