

HOLEX**Upínacia matica ER, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309580 25
GTIN	4045197151957
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Závit	M32×1,5
maximálny ťahovací moment	140 Nm
pre ER	25 mm
Celková dĺžka L	21 mm

Vonkajší Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

ER upínací klúč 1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 25	309700 25
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25