



## Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309615 25
GTIN	7640128492184
Trieda položky	39Z

### Popis

#### Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **S drážkami.**

#### Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

#### Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

### Technický opis

maximálny ťahovací moment	140 Nm
Celková dĺžka L	25 mm
pre ER	25 mm

Závit	M32×1,5
Vonkajší Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínacia matica