

**Garant****Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309610 25
GTIN	4045197291981
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **S drážkami.**

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Zvláštne príslušenstvo:**

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

**Technický opis**

maximálny ťahovací moment	140 Nm
pre ER	25 mm
Závit	M32×1,5

Celková dĺžka L	21 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínacia matica

### Príslušenstvo

ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
ER upínací kľúč 1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 25	309700 25