

Garant**Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309610 32
GTIN	4045197291998
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

pre ER	32 mm
Závit	M40×1,5
Celková dĺžka L	23 mm

maximálny ťahovací moment	180 Nm
Vonkajší Ø D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 32	309680 32
ER upínací klúč 1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 32	309700 32