



Upínacia klieština hladká, SK 65, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 47,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329930 47,5
GTIN	2050001075642
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

\varnothing napnutia	47,5 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	hladká

Dĺžka L	53 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava