

**Upínacia klieština hladká, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329930 20     |
| GTIN             | 2050001072634 |
| Trieda položky   | 33H           |

**Popis****Prevedenie:**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Upozornenie:**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Technický opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| Ø napnutia     | 20 mm  |
| Plocha upnutia | hladká |
| Tvrdosť        | 60 HR  |
| Profil         | oblé   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dĺžka L       | 53 mm             |
| Prevedenie    | skrátенý výstupok |
| Upínač        | SK 65             |
| Druh produktu | Upínacia hlava    |